

**Garant**

**Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A), 115 mm × 50 m, Grūdėtumas: 150**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 556980 150    |
| GTIN             | 4045197808080 |
| Produktų klasė   | 51E           |

**Aprašymas****Modelis:**

Tankaus audimo, tvirtas ir **lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploatavimo laikas.**

**Platus ritinys 115 mm** visiems populiariausiems vibraciniams šlifuokliams. **Patogiai išsiima iš ritinio vidurio**, todėl darbo vieta išlieka tvarkinga, o šlifavimo ritinys nepažeidžiamas iki pat galo.

**Paskirtis:**

**Idealiai tinka metalui.** Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Grūdėtumas                | 150      |
| Smulkumo laipsnis         | vidut.   |
| Šlifavimo priemonės       | Korundas |
| Šlifavimo priemonių kodas | A        |

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| Ritės plotis                 | 115 mm            |
| Ritės ilgis                  | 50 m              |
| Produkto pavadinimo požymis  | 115 mm × 50 m     |
| integruotas atpjovimo peilis | taip              |
| Produkto rūšis               | Abrazyvus audinys |

### Vartotojo duomenys

|                                 | Paskirtis     | V <sub>c</sub> | ISO kodas |
|---------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| Alu Mg                          | tinka         |                |           |
| Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>  | tinka         |                |           |
| Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup> | tinka         |                |           |
| Plienas <55 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <60 HRC                 | tinka         |                |           |
| Plienas <67 HRC                 | ribotai tinka |                |           |
| INOX                            | tinka         |                |           |
| Ti                              | ribotai tinka |                |           |
| Ketus (G)                       | tinka         |                |           |
| CuZn                            | tinka         |                |           |
| Plastikas, GFK                  | tinka         |                |           |
| Mediena                         | tinka         |                |           |
| Dažai                           | ribotai tinka |                |           |
| Uni                             | tinka         |                |           |
| sausasis                        | tinka         |                |           |