

Garant

Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A), 115 mm × 50 m, Grūdėtumas: 400

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556980 400
GTIN	4045197808127
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Tankaus audimo, tvirtas ir **lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploatavimo laikas.**

Platus ritinys 115 mm visiems populiariausiems vibraciniams šlifuokliams. **Patogiai išsiima iš ritinio vidurio**, todėl darbo vieta išlieka tvarkinga, o šlifavimo ritinys nepažeidžiamas iki pat galo.

Paskirtis:

Idealiai tinka metalui. Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	labai glotnus
Grūdėtumas	400
Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A

Ritės plotis	115 mm
Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	115 mm × 50 m
integruotas atpjovimo peilis	taip
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		