

Garant
Aktyvus įrankis, radialinis, ER25, Tipas: 30-25-RIKD

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319915 30-25-RIKD
GTIN	4062406241155
Produktų klasė	31W

Aprašymas
Modelis:

Skirta darbui visomis CNC tekinimo staklėmis **DMG Gildemeister CTX** su **Sauter** ašine revolverine galvute. Pavaros mova **DIN 5480**. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklij. Maksimalus sūkių skaičius 8000 min^{-1} .

Naudojama ant **ašinių revolverinių galvūčių**. Dešininis. Perdavimas 1:1. Konstrukcija su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti **standartinio kaiščio lentele**.

Modelis IKD – su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgis iki 70 bar, gali veikti sausiai.

Modelis IM – su viduje esančia užveržimo veržle.

Privalumai:

- **Optimizuoto svorio ir geometrijos konstrukcija.**
- **Saugus darbo procesas dėl aukštos kokybės komponentų ir patvarumo.**
- **Didesnių sukimo momentų perdavimas.**
- **100 % kontrolė, kiekvienam varomajam įrankiui atliekama paleidimo programa.**
- **Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.**

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Kai trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

DMG Gildemeister CTX. Iš dalies Emco, Hardinge, Monforts, Scherer ir t. t. su DIN 5480.

Tiekimo sudėtis:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiai įvarei: su užveržimo veržle ir kabliu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745.

Pastaba:

- **Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), perdavų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis: www.hoffmann.ews-tools.com**
- **IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.**
- **Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometrinio įrankiu (maks. 6 Nm).**
- **Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritiniu guoliu.**

Įrankio užspaudimas: ER25

l₁: 81 mm

b₁: 67 mm

b₂: 41 mm

h₁: 64 mm

x: 55 mm

Aušinimas: vidin.

Techninis aprašymas

x	55 mm
b ₂	41 mm
h ₁	64 mm
Aušinimas	vidin.
b ₁	67 mm
l ₁	81 mm
Laikiklis	ER25
VDI dydis	30
Įrankio užspaudimas	ER25
Produkto rūšis	Varomieji įrankiai

Priedai

ER cangių įdėklas VARIA VX3 ER spyruokliuojančios įvorės
dydžiui 25

319802 25

ER cangių įdėklas VARIA VX4 ER spyruokliuojančios įvorės
dydžiui 25

319804 25