

Garant**Magnetinis griebtuvas, Ø D: 120mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	358711 120
GTIN	4062406241780
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

- **Optimizuotas ir saugus darbo procesas.**
- **Apsauga nuo susidūrimo saugiai įvedant per 10 mm slėginę spyruoklę.**
- **Keičiant plokšteles, skirtingų geometrijų ruošiniai gali būti automatiškai išimami, transportuojami ir saugomi.**
- **Staklės veikia be ilgesnių pertraukimų.**
- **Ekonomiška dėl optimizuoto panaudojimas.**
- **Žymiai mažiau užteršiama alyvos pusrslais.**
- **Nuotolinio valdymo galimybė.**
- **Mažesnė rizika susižeisti.**
- **Galima naudoti visuose standartiniuose Weldon laikikliuose.**

Paskirtis:

Įrankis, skirtas kelti ir atlaisvinti feromagnetinius ruošinius. Magnetų aktyvavimas naudojant aušinimo-tepimo priemonę (IKZ) arba suspaustą orą. Saugus apdirbto ruošinio transportavimas per keičiamos plokštelės kontūrą į norimą sandėliavimo vietą staklių patalpoje.

Tiekimo sudėtis:

Su keičiama 20 mm aukščio plokštele 358716. Su spyruokle ir užspaudimo varžtu Weldon griebtuvui.

Techninis aprašymas

Ø D ₁	20 mm
Ø D	120 mm
Aukštis H ₂	48,5 mm
Aukštis H ₃	12 mm
Aukštis H ₁	98,5 mm
Magneto Ø	13 mm
Magneto laikymo jėga	7,5 kg
Režimas	Aušinimo-tepimo priemonė
Režimas	Suslėgtas oras
maksimalus darbinis slėgis	50 bar
minimalus darbinis slėgis	30 bar
Produkto rūšis	Magnetinis griebtuvas

Priedai

Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, PA Ø / aukštis 120/20 mm	358716 120/20
Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, PA Ø / aukštis 120/40 mm	358716 120/40
Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, aliuminis Ø / aukštis 120/20 mm	358717 120/20
Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, aliuminis Ø / aukštis 120/40 mm	358717 120/40