

**Garant****Magnetinis griebtuvas, Ø D: 80mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	358711 80
GTIN	4062406241773
Produktų klasė	31V

**Aprašymas****Modelis:**

- **Optimizuotas ir saugus darbo procesas.**
- **Apsauga nuo susidūrimo saugiai įvedant per 10 mm slėginę spyruoklę.**
- **Keičiant plokšteles, skirtingų geometrijų ruošiniai gali būti automatiškai išimami, transportuojami ir saugomi.**
- **Staklės veikia be ilgesnių pertraukimų.**
- **Ekonomiška dėl optimizuoto panaudojimas.**
- **Žymiai mažiau užteršiama alyvos pusrslais.**
- **Nuotolinio valdymo galimybė.**
- **Mažesnė rizika susižeisti.**
- **Galima naudoti visuose standartiniuose Weldon laikikliuose.**

**Paskirtis:**

Įrankis, skirtas kelti ir atlaisvinti feromagnetinius ruošinius. Magnetų aktyvavimas naudojant aušinimo-tepimo priemonę (IKZ) arba suspaustą orą. Saugus apdirbto ruošinio transportavimas per keičiamos plokštelės kontūrą į norimą sandėliavimo vietą staklių patalpoje.

**Tiekimo sudėtis:**

Su keičiama 20 mm aukščio plokštele 358716. Su spyruokle ir užspaudimo varžtu Weldon griebtuvui.

## Techninis aprašymas

Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D	80 mm
Aukštis H <sub>2</sub>	48,5 mm
Aukštis H <sub>3</sub>	12 mm
Aukštis H <sub>1</sub>	98,5 mm
Magneto Ø	10 mm
Magneto laikymo jėga	4,5 kg
Režimas	Aušinimo-tepimo priemonė
Režimas	Suslėgtas oras
maksimalus darbinis slėgis	50 bar
minimalus darbinis slėgis	30 bar
Produkto rūšis	Magnetinis griebtuvas

## Priedai

Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, PA Ø / aukštis 80/40 mm	358716 80/40
Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, aliuminis Ø / aukštis 80/20 mm	358717 80/20
Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, PA Ø / aukštis 80/20 mm	358716 80/20
Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, aliuminis Ø / aukštis 80/40 mm	358717 80/40