



Hidraulinis patronas trumpas, modelis HT, SK 50, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302037 20
GTIN	4062406240035
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

Paskirtis:

- Gręžimui, dorojimui ir lengvam bei sunkiam pjovimui frezavimo metu.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque).
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

Pastaba:

V = maksimali reguliuojama atkarpa!

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D ₁	20 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm

Naudingasis ilgis L_1	45,5 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302165; 302150; 302155
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	64,5 mm
Laikiklis	SK 50
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 20000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

Priedai

Užtraukimo važtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308795 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302155 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302160 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302155 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302155 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302155 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302160 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302160 4

Užtraukimo važtas 60°sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308785 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302155 14
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302155 16
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302155 5
Užtraukimo varžtassandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308610 50
Užtraukimo važtas 90°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308790 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm	302160 10
Užtraukimo varžtasForma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308600 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302160 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302155 12
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo važtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308615 50
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308720 50
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302160 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302160 3
	308830 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308620 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm

302160 5

Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308640 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtam DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm

302160 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomis aušinimu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm

302155 8