

**HOLEX**

## Hidraulinis patronas trumpas, modelis HT, SK 40, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 20mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	302027 20
GTIN	4062406240028
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas (reguliuojamas ilgis – 10 mm).
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

#### Paskirtis:

- Gręžimui, dorojimui ir lengvam bei sunkiam pjovimui frezavimo metu.
- Maksimalus perduodamas sukimo momentas 550 Nm, modelis HT (High Torque).
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

#### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, pereinamosios įvorės Nr. 302135 – 302187.

#### Pastaba:

V = maksimali reguliuojama atkarpa!

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

### Techninis aprašymas

Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	45,5 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	64,5 mm
Išorinis Ø D	49,5 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302160; 302165; 302150; 302155
Laikiklis	SK 40
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 20000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm	302160 6
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308635 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302155 3
Užveržimo raktas užtraukimo varžtam ISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 40	308830 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302160 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302160 4
Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308620 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302155 4
Užtraukimo varžtas Hurco 45° su 4mm kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308801 40

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308615 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm	302155 16
Užtraukimo varžtas Hurco 45°, su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308802 40
Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegiosandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308700 40
Užtraukimo varžtas Forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308640 40
Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 40	308820 40
Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308600 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308765 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm	302160 14
Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308650 40
Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308760 40
Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308790 40
Užtraukimo varžtas Mazak, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40M	308670 40M
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308605 40
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302160 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302160 12
Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40	308785 40
	308795 40

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm

302160 3

Užtraukimo varžtas 90°, Hurco staklėms su kiaurymesandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308806 40

Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308740 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308630 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 6 mm

302155 6

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308610 40

Užtraukimo varžtas Mori-Seiki, sandarus, Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308625 40

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm

302155 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm

302155 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm

302160 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm

302155 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 16 mm

302160 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 14 mm

302155 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 10 mm

302155 10

Užtraukimo varžtas sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 40

308660 40