

Garant**Keičiama plokštelė magnetiniam griebtuvui, PA, Ø / aukštis: 120/40mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	358716 120/40
GTIN	4062406241834
Produktų klasė	31V

Aprašymas**Modelis:**

Keičiama plokštelė iš poliamido PA6.

Paskirtis:

Gatavo ruošinio kontūro įvedimas, kad būtų galima užfiksuoti (maks. 50 1/min.) ir transportuoti komponentą. Sujungimas su magnetiniu griebtuvu naudojant 4 varžtus.

Pastaba:

Keičiamas plokšteles galima pasigaminti. Be ruošinių apdirbimo, taip pat gali būti naudojami papildomi spaudimo procesai.

Techninis aprašymas

Ø D ₁	120 mm
Ø D ₂	90 mm
Aukštis H ₂	27 mm
Aukštis H ₁	40 mm
Produkto rūšis	Magnetinis griebtuvas

