



## Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-A 100, Užveržimo Ø D1: 12mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	307517 12
GTIN	4062406242077
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

#### Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

#### Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

### Techninis aprašymas

Ø D <sub>2</sub>	32 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302135; 302140; 302145; 302147
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	95 mm

Sriegis M	M10×1
Išorinis Ø D	50 mm
L <sub>3</sub>	47 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302140 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302135 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302135 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302135 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302140 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302135 4
	302135 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 3 mm

302140 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 4 mm

302140 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

302140 6

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 12 mm

343720 12