

Garant**Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A), 40 mm × 50 m, Grūdėtumas: 240****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556965 240
GTIN	4045197808301
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Tankaus audimo, tvirtas ir **labai lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploataavimo laikas.**

Ritė praktiškame dalytuve su langeliu, kad būtų galima matyti užpildymo lygį ir aukštos kokybės atpjovimo peiliu.

Paskirtis:

Idealiai tinka metalui. Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	glotnus
Grūdėtumas	240
Dalytuvo gylis	205 mm
Dalytuvo aukštis	205 mm

Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Ritės plotis	40 mm
Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	40 mm × 50 m
integruotas atpjovimo peilis	taip
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		