

**HOLEX****Hidraulinis patronas HT, HSK-A 63 trumpas, Užveržimo Ø D1: 20mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307552 20
GTIN	4062406240066
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

- Optimizuota konstrukcija labai padidina bendrą standumą.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Universalus, nes galima naudoti su pereinamosiomis įvorėmis.

**Privalumai:**

- Maksimalus perduodamas sukimo momentas (550 Nm) – saugesnis darbo procesas.
- Pasižymi antivibracinėmis savybėmis – gaunamas optimalus ruošinio paviršius, ilgesnis įrankio tarnavimo laikas ir mažesnė apkrova sukliui.

**Paskirtis:**

- Naudojamas kartu su pjovimo įrankiu sunkiai apdirbamų medžiagų frezavimui.
- Įrankių su koto tolerancija h6 tvirtinimui.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su šešiabriauniu raktu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, pereinamosios įvorės Nr. 302135 - 302187.

**Pastaba:**

Būkite atsargūs su ilgais įrankiais apdirbdami TPC metodu.

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo $\varnothing D_1$	20 mm
Naudingasis ilgis $L_1$	54 mm
Išorinis $\varnothing D$	52,5 mm
tinkama pereinamoji įvorė	302150; 302155; 302160; 302165
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpas
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 10 mm	302155 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 5 mm	302160 5
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 6 mm	302160 6
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 3 mm	302155 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 10 mm	302160 10
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės $\varnothing D1$ 5 mm	302155 5
	302160 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 14 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 4 mm

302160 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 4 mm

302155 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 3 mm

302160 3

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 8 mm

302160 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 16 mm

302160 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

302155 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 8 mm

302155 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 14 mm

302155 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 16 mm

302155 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 12 mm

302155 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 12 mm

302160 12