

**HOLEX**

## Hidraulinis patronas BASIC trumpas, plonas, HSK-A 100, Užveržimo Ø D1: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	307517 16
GTIN	4062406242084
Produktų klasė	32A

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

#### Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

#### Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

### Techninis aprašymas

Sriegis M	M12×1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	50 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
L <sub>3</sub>	53 mm

Užspaudimo $\varnothing D_1$	16 mm
$\varnothing D_2$	38 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko $\varnothing 16 \text{ mm}$	343720 16
--	-----------