

**Garant****Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A), 40 mm × 50 m, Grūdėtumas: 400****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556965 400
GTIN	4045197808325
Produktų klasė	51E

**Aprašymas****Modelis:**

Tankaus audimo, tvirtas ir **labai lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploataavimo laikas.**

**Ritė praktiškame dalytuve** su langeliu, kad būtų galima matyti užpildymo lygį ir aukštos kokybės atpjovimo peiliu.

**Paskirtis:**

**Idealiai tinka metalui.** Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.

**Techninis aprašymas**

Smulkumo laipsnis	labai glotnus
Grūdėtumas	400
Dalytuvo gylis	205 mm
Dalytuvo aukštis	205 mm

Šlifavimo priemonės	Korundas
Šlifavimo priemonių kodas	A
Ritės plotis	40 mm
Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	40 mm × 50 m
integruotas atpjovimo peilis	taip
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		