



Valymo kamuolys, Koto Ø d1: 20mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	358952 20
GTIN	4060576125374
Produktų klasė	33T

Aprašymas

Privalumai:

- Nebrangus įrenginys, skirtas lanksčiam staklių automatizavimui.
- Greitas, automatizuotas valymas, siekiant maksimaliai išnaudoti stakles.
- Prastovų laikas sutrumpinamas iki minimumo.
- Didesnis staklių operatoriaus saugumas.
- Darbinė sritis 360°.
- Montuojamas bet kurioje įrankių laikiklių sistemoje su vidiniu aušinimu.

Funkcija:

Valymo įtaisas valdomas hidraulinio būdu naudojant staklių skystį (filtruojama, maksimalus dalelių dydis 30 µm) arba pneumatiniu būdu, naudojant filtruotą suslėgtą orą pagal ISO 8573-1: 2010.

Galingu purkštuku oras ar aušinimo-tepimo priemonė išstumiami iš įrankio laikiklio per kiaurymę valymo įrenginio velene. Sukantis sukliui, galvutė taip pat gali sukstis ir taip pasiekti paskutinį kampą darbo srityje.

Užveržimo varžtai ir jungiamieji antgaliai keičia valymo skysčio srovės kryptį.

Techninis aprašymas

Duomenų lapai

Ilgis I	78 mm
L ₁	35 mm
Ø D	37 mm
maksimalus sūkių skaičius	100 min ⁻¹
Darbinės ribos	360 laipsniai
maks. aušinimo priemonės slėgis	80 bar
Produkto rūšis	Valymo kamuolys