

Garant**Lankstaus, tvirto šlifavimo audinio rulonas (A), 25 mm × 50 m, Grūdelių dydis: 240****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	556960 240
GTIN	4045197808400
Produktų klasė	51E

Aprašymas**Modelis:**

Tankaus audimo, tvirtas ir **labai lankstus** medvilninis audinys (atsparus alyvai ir naftos produktams) su tolygiai paskirstytais dirbtine derva sutvirtintais **korundo grūdeliais (A)**. Idealiai prisitaiko prie detalės formų. **Efektyvus šlifavimas ir ilgas eksploataavimo laikas.**

Ritė praktiškame dalytuve su langeliu, kad būtų galima matyti užpildymo lygį ir aukštos kokybės atpjovimo peiliu.

Paskirtis:

Idealiai tinka metalui. Tinka ir medienos bei dažytų paviršių apdirbimui.

Techninis aprašymas

Smulkumo laipsnis	smulkus
Dalytuvo gylis	205 mm
Dalytuvo aukštis	205 mm
Šlifavimo priemonės	Korundas (A)

Šlifavimo priemonių kodas	A
Ritės plotis	25 mm
Ritės ilgis	50 m
Produkto pavadinimo požymis	25 mm × 50 m
integruotas atpjovimo peilis	taip
Produkto rūšis	Abrazyvus audinys

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V _c	ISO kodas
Alu Mg	tinka		
Plienas <900 N/mm ²	tinka		
Plienas <1400 N/mm ²	tinka		
Plienas <55 HRC	tinka		
Plienas <60 HRC	tinka		
Plienas <67 HRC	ribotai tinka		
INOX	tinka		
Ti	ribotai tinka		
Ketus (G)	tinka		
CuZn	tinka		
Plastikas, GFK	tinka		
Mediena	tinka		
Dažai	ribotai tinka		
Uni	tinka		
sausasis	tinka		