



Audinio lipni juosta, sidabro spalvos, Plotis × ilgis (mm×m): 48X50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083765 48X50
GTIN	4062406241001
Produktų klasė	02A

Aprašymas

Modelis:

Medžiaginė juosta su karšto lydalo klėjais, skirta paprastiems maskavimo ir remonto darbams. Taip pat atsparus vandeniui dėl PE laminavimo. Galima naudoti įvairiems maskavimo ir klėjavimo darbams. Specialiam naudojimui didelėmis pastūmomis, kai sąlygos sudėtingos. Lengva išvynioti, nuplėšti ir taip pat atspari dilimui.

Galima naudoti iki 2 savaičių patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Lipnios juostos rūšis: vienpusė

Klijai: Sintetinis kaučiukas

Storis: 0,17 mm

Techninis aprašymas

atsparus temperatūrai iki	75 °C
Spalva	sidabrinis
Pagrindo medžiaga	Audinys

Ypatybė	galima įplėšti rankomis
Stipris tempiant	3,5 N/mm
Klijai	Sintetinis kaučiukas
Plotis	48 mm
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Tvirtinimas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Įpakavimas
Paskirtis	Klijavimas
Ilgis	50 m
Yra pamušalas	ne
Tamprumas	25 %
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Storis	0,17 mm
Audinio tankumas	32 audinio tankumas
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Sukibimas su plienu	0,75 N/mm
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Laikymo temperatūra	20 °C
Produkto pavadinimo požymis	sidabro spalvos
Produkto rūšis	Lipni juosta