

HOLEX**PVC lipni juosta, oranžinė, Plotis × ilgis (mm×m): 50X33****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083793 50X33
GTIN	4062406242411
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui. Glotni PVC apsauginė juosta iš lanksčios minkštos PVC plėvelės. Glotniems paviršiams, pvz., medienai, aliuminiui arba stiklui. Galima naudoti iki 3 savaičių patalpoje ir lauke.

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Techninis aprašymas

Sandėlio oro drėgmė	50 %
atsparus temperatūrai iki	40 °C
Plotis	50 mm
Ilgis	33 m
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos	12 mėnuo
Tamprumas	120 %

Stipris tempiant	1,67 N/mm
Sukibimas su plienu	0,11 N/mm
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Storis	0,13 mm
Laikymo temperatūra	20 °C
Spalva	oranžinis
Yra pamušalas	ne
Klijai	natūralus kaučiukas
Pagrindo medžiaga	PVC folija
Paskirtis	Sandarinimas
Paskirtis	Pritvirtinimas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Tvirtinimas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Klijavimas
Paskirtis	Priklijavimas
Ypatybė	puikiai priglunda
Produkto pavadinimo požymis	oranžinė
Produkto rūšis	Lipni juosta