



Tiksli lipni juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 30X50



Užsakymo data

Užsakymo numeris	083772 30X50
GTIN	4062406242374
Produktų klasė	02A

Aprašymas

Modelis:

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui. Skirta aštriems dažytoms briaunoms ant lygaus ir šiek tiek šiurkštaus paviršiaus, atspari UV spinduliams.

- **Plona standartinė maskavimo juosta, pagaminta iš specialaus popieriaus (Washi), skirta aštriems spalvotiems kraštams ant lygių ir šiek tiek grubių paviršių**
- **Puikus sukibimas ir patvarumas**
- **Naudojimo trukmė patalpose iki 3 mėnesių, o lauke – iki 4 savaičių**

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Klijai: Akrilatas

Storis: 0,08 mm

Lipnios juostos rulonų kiekis: 8

Techninis aprašymas

Ilgis	50 m
Lipnios juostos rulonų kiekis	8

Plotis	30 mm
Spalva	oranžinis
Sukibimas su plienu	0,11 N/mm
atsparus temperatūrai iki	100 °C
Yra pamušalas	ne
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Laikymo temperatūra	20 °C
Tamprumas	4 %
Storis	0,08 mm
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	galima įplėšti rankomis
Ypatybė	aštri spalvota briauna
Klijai	Akrilatas
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Tvirtinimas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Priklijavimas
Stipris tempiant	3,8 N/mm
Produkto rūšis	Lipni juosta