

HOLEX**Tiksli lipni juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 18X50****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	083772 18X50
GTIN	4062406242336
Produktų klasė	02A

Aprašymas**Modelis:**

Universalios lipnios juostos įvairioms sritims, pvz.: **remontui, apsaugai, maskavimui ir pakavimui.**

Skirta aštrioms dažytoms briaunoms ant lygaus ir šiek tiek šiurkštaus paviršiaus, atspari UV spinduliams.

- **Plona standartinė maskavimo juosta, pagaminta iš specialaus popieriaus (Washi), skirta aštriems spalvotiems kraštams ant lygių ir šiek tiek grubių paviršių.**
- **Puikus sukibimas ir atsparumas įplyšimams.**
- **Naudojimo trukmė patalpose iki 3 mėnesių, o lauke – iki 4 savaičių.**

Rekomendacija:

Prieš klijuodami patikrinkite pagrindo tinkamumą.

Techninis aprašymas

Lipnios juostos rulonų kiekis	12
Storis	0,08 mm
Ilgis	50 m

Tamprumas	4 %
Sandėlio oro drėgmė	50 %
Sukibimas su plienu	0,11 N/mm
Stipris tempiant	3,8 N/mm
Paskirtis	Rišimas
Paskirtis	Tvirtinimas
Paskirtis	Maskavimas
Paskirtis	Priklijavimas
Lipnios juostos rūšis	vienpusė
Klijai	Akrilatas
Ypatybė	su UV filtru
Ypatybė	galima įplėšti rankomis
Ypatybė	aštri spalvota briauna
Laikymo temperatūra	20 °C
Spalva	oranžinis
Yra pamušalas	ne
Plotis	18 mm
atsparus temperatūrai iki	100 °C
Minimali naudojimo trukmė	12 mėnuo
Produkto rūšis	Lipni juosta