

**HOLEX**
**Įspraustinė, forma AD, SK 40, trumpa, Užveržimo Ø D1: 10mm**


## Užsakymo data

Užsakymo numeris	300205 10
GTIN	4062406242206
Produktų klasė	32A

## Aprašymas

### Modelis:

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

### Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

### Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

## Techninis aprašymas

Išorinis Ø D	35 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	10
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min <sup>-1</sup>

Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 10 mm	309900 10
---	-----------