

**HOLEX****Įspraustinė, forma AD, SK 40 A = 100, Užveržimo Ø D1: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300245 6
GTIN	4062406242701
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	6
Išorinis Ø D	25 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Laikiklis	SK 40 A = 100
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3 kai 18000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm

Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 6 mm	309900 6
--	----------