

**HOLEX****Įspraustinė, forma AD, SK 50 trumpa, Užveržimo Ø D1: 12mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	300315 12
GTIN	4062406242992
Produktų klasė	32A

**Aprašymas****Modelis:**

Su Balluff/RFID lusto anga.

Visi kotai perlamutriniai. Balansavimo tikslumas G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Paskirtis:**

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

**Techninis aprašymas**

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	63 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	12 mm
Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	12
Išorinis Ø D	42 mm
Laikiklis	SK 50 trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	AD

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Weldon įspraustinė

---

## Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 12 mm	309900 12
---------------------------------------------------	-----------