

Garant

HiRunER precizinė ER įspraustinė, BT 30 A = 60, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	302839 16M
GTIN	4062406243418
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui, užveržimo veržle (iki 25000 min⁻¹).

Privalumai:

- Žemas radialinis mušimas (griebtuvas + užspaudimo įvorė + užveržimo veržlė), 3µm radialinis mušimas su 2µm įvore, 6µm radialinis mušimas su 5µm įvore.
- Didelė užspaudimo jėga (iki koeficiento 2 lyginant su standartiniais ER griebtuvais).
- Vibraciją slopinantį efektą sukelia 2 dalių užveržimo veržlė.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su **precizine užveržimo veržle**.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806,
 AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835,
 ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 308881 – 309434,
 ER spyruokliuojančios įvorės Fahrion Nr. 308901 – 309434,
 ER užveržimo raktai Nr. 309748; 309749; 309757; 309758.

Pastaba:

- Tvirtinamas tik nominalusis Ø iki koto Ø tolerancijos h 10.
- Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.
- Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvore.

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Išorinis Ø D: 24 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė: 309618 16M

Techninis aprašymas

Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė	309618 16M
Išorinis Ø D	24 mm
Laikiklis	BT 30 A = 60
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Įspraustinė

Priedai

ER monoveržlė mini skirta HiRunER Mini canginėms įspraustinėms Skirta ER 16M	309618 16M
HiRunER ritininis raktas Tipas 16M	309757 16M
HiRunER ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16M	309758 16M