

Garant**ER monoveržlė mini skirta HiRunER Mini cangėms, Skirta ER: 11M****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309618 11M
GTIN	4062406243487
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Plonas, simetriškas modelis.

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis.

Tinka:

HiRunER Mini canginė įspraustinė.

Precizinės ER įspraustinės Nr. 300643; 302839; 302844; 305518; 305524.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktai Nr. 309757; 309758.

Pastaba:

Įspraustinė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Norma: DIN 6499 D

Bendras ilgis L: 19,1 mm

Išorinis Ø D: 16 mm

Sriegis: M20×1

maksimalus užveržimo momentas: 20 Nm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	19,1 mm
Sriegis	M20×1

Išorinis Ø D	16 mm
maksimalus užveržimo momentas	20 Nm
Norma	DIN 6499 D
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

HiRunER ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 11M	309758 11M
HiRunER ritininis raktas Tipas 11M	309757 11M