


Garant

HiRunER precizinė ER įspraustinė, HSK-A 63, vidutin., ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 16M



Užsakymo data

Užsakymo numeris	305524 16M
GTIN	4062406243456
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti, labai mažas radialinis mušimas. Su specialia anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui, užveržimo veržle iki 25000 min⁻¹.

Privalumai:

- **Mažas radialinis mušimas sistemoje (patronas + užspaudimo įvorė + užveržimo veržlė), 3 μm radialinis mušimas naudojant 2 μm užspaudimo įvorę, 6 μm radialinis mušimas naudojant 5 μm užspaudimo įvorę.**
- **Puikus sukibimas (iki 2 faktoriaus, lyginant su standartiniu ER patronu).**
- **Svyravimus mažinantis efektas dėl 2 dalių užveržimo veržlės (Mini modelis).**

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio koto tvirtinimui užspaudimo įvorėse pagal DIN 6499 – forma A ir B.

Tiekimo sudėtis:

Su **precizine užveržimo veržle.**

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880,

vidinis raktas Nr. 309890,

ER spyruokliuojančios įvorės Nr. 309748; 309749; 309757; 309758,

ER spyruokliuojančios įvorės Fahrion Nr. 308901 – 309434.

Pastaba:

- **Tvirtinamas tik nominalusis Ø iki koto Ø tolerancijos h 10.**
- **Užveržimo veržlė negali būti naudojama kartu su tarpine.**
- **Precizinę įspraustinę galima naudoti tik su precizine užveržimo veržle Nr. 309617, 309618.**

• **Naudoti kartu su Fahrion spyruokliuojančia įvare.**

Užspaudimo ribos: 1 - 10 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 24 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309618: 16M

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
skirta ER cangėms	16
Išorinis Ø D	24 mm
Užspaudimo ribos	1 - 10 mm
Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309618	16M
Laikiklis	HSK-A 63, vidutin.
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Pjovimo technika	HSC
Vidinis aušinimas	taip
Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	įspraustinė

Priedai

ER monoveržlė mini skirta HiRunER Mini canginėms įspraustinėms Skirta ER 16M	309618 16M
HiRunER ritininis raktas Tipas 16M	309757 16M
HiRunER ritininis raktas dinamometriniam raktui Tipas 16M	309758 16M

