

Garant

Karštojo užspaudimo patronas, plonas ir ilgas 4°30', su aušinimo kanalais, HSK-A 63 A = 160, Užveržimo Ø D1: 6mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	308337 6
GTIN	4062406243715
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Išorinės nuožulos kampas 4°30'.
- Su RFID/Balluffchip anga.
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

- Ypač sunkiai pasiekiamose vietose.
- Įrankių su cilindrinio koto tolerancija h6 tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, karštojo užspaudimo patronų prailgintuvas Nr. 302410 dyd. 12/3 ir 12/4. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Techninis aprašymas

Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Ø D ₂	15 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Išorinis Ø D	30 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Laikiklis	HSK-A 63 A = 160

Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas

Priedai

Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 12/3 mm	302410 12/3
Apatinė spintelė	354290
Aušinimo adapteris, ilgas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354236 6-9
Aušinimo adapteris, trumpas 4,5° Kai užspaudimo Ø 6-9 mm	354235 6-9
Karštojo užspaudimo patrono ilgintuvas 4,5° be ilgio reguliavimo varžto Ø d / Ø D1 12/4 mm	302410 12/4
Aušinimo modulis Tipas CU1	354215 CU1
Ekranuojančioji poveržlė ritei SU1 Kai užspaudimo Ø 6-12 mm	354240 6-12
Karštojo užspaudimo modulis Tipas SU1	354210 SU1