

**Garant**

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 160,  
Kakliuko Ø d1: 32mm**


**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306691 32     |
| GTIN             | 4062406243784 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalu.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Virbo Ø d <sub>1</sub>                                   | 32 mm  |
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840.                    | 32     |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 32     |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo                          | 160 mm |
| Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>                   | 24 mm  |

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Išorinis Ø D                             | 78 mm                              |
| Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>              | 32 mm                              |
| Laikiklis                                | HSK-A 100 A = 160                  |
| Laikiklio norma                          | DIN 69893                          |
| Laikiklio norma                          | ISO 12164-1                        |
| Laikiklio norma                          | DIN 69882-3                        |
| Forma                                    | A                                  |
| Aušinimo kanalo anga                     | neuždaroma                         |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 6 µm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                           | Pjovimo galvų griebtuvas           |

## Priedai

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm | 309860 32 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm         | 309840 32 |
| Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 32 | 309890 32 |
| HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 32          | 309880 32 |