

Garant

**Karštojo užspaudimo patronas plonas, su aušinimo kanalu, SK 40 A = 160,
Užveržimo Ø D1: 6mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	302336 6
GTIN	4062406243630
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (mažas radialinis mušimas!).
- Su RFID / Balluffchip anga.
- Galimas pjovimo įrankio darbinio ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis 10 mm tik nuo 6 dydžio!
- Paploninta konstrukcija (sumažinti išoriniai matmenys).
- Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

- Naudojamas įrankių ir formų gamyboje.
- Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, karštojo užspaudimo griebtuvo ilgintuvai Nr. 302410 – 302419. Karštojo užspaudimo aparatai Nr. 354210 – 354450.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Išorinis Ø D	30,9 mm
Ø D ₂	15 mm
Užspaudimo Ø D ₁	6 mm
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma

Laikiklis	SK 40 A = 160
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	ADB
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 3 μm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas