

Garant
Atpjovimo įrankio laikiklis 45°, dešinin., Kotas / įpjovos plotis w: 25/2

Užsakymo data

Užsakymo numeris	273762 25/2
GTIN	4062406243883
Produktų klasė	21W

Aprašymas
Paskirtis:

Galima laikyti prie peties atliekant smulkias operacijas, darant sriegių įpjovas ar šlifuojant.

Pastaba:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (kai $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (kai $w = 2$).
- **Naudokite tik su spinduline pjovimo plokšte Nr. 273735 – 273739.**
- **Nėra pjovimo standarto pagal DIN 509.**

Vidinis aušinimas: ne

Įpjovos plotis w : 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min. įpjovos plotis y : 0,35 mm

Darbinės dalies ilgis L_4 : 28 mm

Galvutės ilgis L_1 : 33 mm

Bendras ilgis L : 150 mm

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	150 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	28 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Galvutės ilgis L_1	33 mm
Koto dydis	25 mm

min. įpjovos plotis y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Paskirtis	dešinin.
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Fiksavimo varžtas	279903
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600