

## Garant

### Atpjovimo įrankio laikiklis 45°, kairin., Kotas / įpjovos plotis w: 20/2



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	273763 20/2
GTIN	4062406243906
Produktų klasė	21W

## Aprašymas

### Paskirtis:

Galima laikyti prie peties atliekant smulkias operacijas, darant sriegių įpjovas ar šlifuojant.

### Pastaba:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$  (kai  $w = 3$ ).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$  (kai  $w = 2$ ).
- **Naudokite tik su spinduline pjovimo plokšte Nr. 273735 – 273739.**
- **Nėra pjovimo standarto pagal DIN 509.**

Vidinis aušinimas: ne

Įpjovos plotis w: 2 mm

$t_{\min}$ : 0,5 mm

min. įpjovos plotis y: 0,35 mm

Darbinės dalies ilgis  $L_4$ : 23 mm

Galvutės ilgis  $L_1$ : 33 mm

Bendras ilgis L: 125 mm

## Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	125 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Koto dydis	20 mm
Galvutės ilgis $L_1$	33 mm
Darbinės dalies ilgis $L_4$	23 mm

min. įpjovos plotis y	0,35 mm
t <sub>min</sub>	0,5 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

## Priedai

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Fiksavimo varžtas	279903
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600