

Garant

Atpjovimo įrankio laikiklis 45°, kairin., Kotas / įpjovos plotis w: 25/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273763 25/2
GTIN	4062406243913
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Paskirtis:

Galima laikyti prie peties atliekant smulkias operacijas, darant sriegių įpjovas ar šlifuojant.

Pastaba:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (kai $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (kai $w = 2$).
- Naudokite tik su spinduline pjovimo plokšte Nr. 273735 – 273739.
- Nėra pjovimo standarto pagal DIN 509.

Vidinis aušinimas: ne

Įpjovos plotis w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min. įpjovos plotis y: 0,35 mm

Darbinės dalies ilgis L_4 : 28 mm

Galvutės ilgis L_1 : 33 mm

Bendras ilgis L: 150 mm

Techninis aprašymas

Įpjovos plotis w	2 mm
Galvutės ilgis L_1	33 mm
Varžtas	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Koto dydis	25 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Darbinės dalies ilgis L_4	28 mm

min. įpjovos plotis y	0,35 mm
t _{min}	0,5 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Fiksavimo varžtas	279903
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600