

Garant

Atpjovimo įrankio laikiklis 45°, kairin., Kotas / įpjovos plotis w: 16/2



Užsakymo data

Užsakymo numeris	273763 16/2
GTIN	4062406243890
Produktų klasė	21W

Aprašymas

Paskirtis:

Galima laikyti prie peties atliekant smulkias operacijas, darant sriegių įpjovas ar šlifuojant.

Pastaba:

- $\varnothing D_{\min} = 30 \text{ mm}$ (kai $w = 3$).
- $\varnothing D_{\min} = 35 \text{ mm}$ (kai $w = 2$).
- **Naudokite tik su spinduline pjovimo plokšte Nr. 273735 – 273739.**
- **Nėra pjovimo standarto pagal DIN 509.**

Vidinis aušinimas: ne

Įpjovos plotis w: 2 mm

t_{\min} : 0,5 mm

min. įpjovos plotis y: 0,35 mm

Darbinės dalies ilgis L_4 : 19 mm

Galvutės ilgis L_1 : 33 mm

Bendras ilgis L: 100 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis L_4	19 mm
Galvutės ilgis L_1	33 mm
Įpjovos plotis w	2 mm
Koto dydis	16 mm
Varžtas	279815 5 (TX25; 6 Nm)
Bendras ilgis L	100 mm

min. įpjovos plotis y	0,35 mm
t_{\min}	0,5 mm
Paskirtis	kairin.
Vidinis aušinimas	ne
galima atpjauti pagal ašį	ne
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokšte

Priedai

Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659906 1600
Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx® profilis TX25	674248 TX25
Fiksavimo varžtas	279903
8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu Visas ilgis 50 mm	659874 50
Fiksavimo varžtas Tipas 5	279815 5
Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm	659957 1600