

Garant
ER hidraulinė įvorė su rutuliniu guoliu ER32, Ød: 20mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	319743 20
GTIN	4062406244064
Produktų klasė	31W

Aprašymas
Modelis:

Didelis lankstumas, nes galima naudoti ne tik stacionariai tekinant įvorių laikiklyje, bet ir dirbant su varomaisiais įrankiais. Žemas radialinis mušimas.

Varomiesiems įrankiams su išoriniu sriegiu.

Privalumai:

- **Puikios slopinimo savybės, todėl ruošinio paviršiai aukštesnės kokybės, o įrankis patvaresnis.**
- **Greitas ir paprastas naudojimas.**
- **Platus tarpinių įvorių pritaikymas.**
- **Puikus centravimas.**

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui, gilinimui ir naudojimui ištekinimo plokštelių laikikliuose.

Techninis aprašymas

Ø d	20 mm
Sriegis M	M40×1,5
Ø d ₂	50 mm
Ilgis l	58,3 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė