

Garant**ER hidraulinė įspraustinė su vidiniu sriegiu. ER25, Ød: 16mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	319746 16
GTIN	4062406244088
Produktų klasė	31W

Aprašymas**Modelis:**

Didelis lankstumas, nes galima naudoti ne tik stacionariai tekinant įvorių laikiklyje, bet ir dirbant su varomaisiais įrankiais. Žemas radialinis mušimas.

Varomiesiems įrankiams su vidiniu sriegiu.

Privalumai:

- **Puikios slopinimo savybės, todėl ruošinio paviršiai aukštesnės kokybės, o įrankis patvaresnis.**
- **Greitas ir paprastas naudojimas.**
- **Platus tarpinių įvorių pritaikymas.**
- **Puikus centravimas.**

Paskirtis:

Gręžimui, plėtimui, gilinimui ir naudojimui ištekinimo plokštelių laikikliuose.

Techninis aprašymas

Ø d ₂	46 mm
Sriegis M	M32×1,5
Ilgis L	49 mm
Ø d	16 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė