

**Garant****ER hidraulinė įspraustinė su vidiniu sriegiu. ER32, Ød: 12mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 319747 12     |
| GTIN             | 4062406244095 |
| Produktų klasė   | 31W           |

**Aprašymas****Modelis:**

Didelis lankstumas, nes galima naudoti ne tik stacionariai tekinant įvorių laikiklyje, bet ir dirbant su varomaisiais įrankiais. Žemas radialinis mušimas.

Varomiesiems įrankiams su vidiniu sriegiu.

**Privalumai:**

- **Puikios slopinimo savybės, todėl ruošinio paviršiai aukštesnės kokybės, o įrankis patvaresnis.**
- **Greitas ir paprastas naudojimas.**
- **Platus tarpinių įvorių pritaikymas.**
- **Puikus centravimas.**

**Paskirtis:**

Gręžimui, plėtimui, gilinimui ir naudojimui ištekinimo plokštelių laikikliuose.

**Techninis aprašymas**

|                  |         |
|------------------|---------|
| Ilgis L          | 58,3 mm |
| Ø d              | 12 mm   |
| Ø d <sub>2</sub> | 50 mm   |
| Sriegis M        | M40×1,5 |

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė