

Garant**Šoninio kirpimo žnyplės plastikui, lenktos 15°, KW, Visas ilgis: 190mm**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	725490 190
GTIN	4062406245023
Produktų klasė	71B

Aprašymas

Modelis:

Tiesios pjaunančiosios briaunos trumpiems pjūviams be aštrių kampų. Galvutė poliruota, kojelės su plastiko apvalkalu ir spyruokle.

15° lenkta galvutė.

Paskirtis:

Tiesiam plastiko pertekliaus nukirpimui (**netinka metalui**).

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva.

Techninis aprašymas

visas ilgis	190 mm
Pjovimo briaunos nuožula	be nuosklembos
Rankena	su plastikine danga
Medžiaga	Chromo-vanadžio plienas, kaldintas šampavimo būdu ir grūdintas alyva
Paviršius	poliruota
Galvutė	lenktas 15°
Produkto pavadinimo požymis	KW

Su atidarymo spyruokle	taip
plastikui	taip
reguliuojamas tvirtinimo varžtas	taip
Produkto rūšis	pjaunančios žnyplės