

**Garant****Sriegių frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D: 15mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218110 15
GTIN	4062406245214
Produktų klasė	21R

**Aprašymas****Paskirtis:**

- **Dideliems ir giliems sriegiams.**
- **Cilindriniais vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.**
- **Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.**
- **Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.**
- **Maža pjovimo jėga.**

**Techninis aprašymas**

Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	20,2 mm
Veik.Ø D	14,75 mm
Plokštelės dydis	11
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	15 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Tvirtinimo sriegis	M6
Riebokšlio Ø D <sub>1</sub>	10,6 mm
L <sub>2</sub>	5,2 mm

Drožlių griovelių skaičius	1
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

---

## Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX8	659922 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200