

Garant**Sriegių frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D: 21mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218110 21
GTIN	4062406245221
Produktų klasė	21R

Aprašymas**Paskirtis:**

- **Dideliems ir giliems sriegiams.**
- **Cilindriniais vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.**
- **Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiauromėse.**
- **Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.**
- **Maža pjovimo jėga.**

Techninis aprašymas

Iškyšos ilgis L ₁	14 mm
Veik.Ø D	20,75 mm
Bendras ilgis L _{viso}	19,2 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Plokštelės dydis	11
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Tvirtinimo sriegis	M8
Riebokšlio Ø D ₁	14,1 mm
L ₂	5,2 mm

Drožlių griovelių skaičius	2
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX8	659922 TX8
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200