

**Garant**
**Sriegių frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D: 42mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218110 42
GTIN	4062406245276
Produktų klasė	21R

**Aprašymas**
**Paskirtis:**

- **Dideliems ir giliems sriegiams.**
- **Cilindriniams vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.**
- **Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.**
- **Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.**
- **Maža pjovimo jėga.**

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	25 mm
Veik.Ø D	42 mm
Plokštelės dydis	16
Pjovimo briaunų skaičius Z	4
Bendras ilgis L <sub>viso</sub>	32,95 mm
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 5(TX10; 1,7 Nm)
Tvirtinimo sriegis	M16
Riebokšlio Ø D <sub>1</sub>	32 mm
L <sub>2</sub>	7,95 mm

Drožlių griovelių skaičius	4
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

## Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX10	659922 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200