

Garant**Sriegių frezavimo galvutė, su sriegiu, Ø D: 36mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218110 36
GTIN	4062406245269
Produktų klasė	21R

Aprašymas**Paskirtis:**

- **Dideliems ir giliems sriegiams.**
- **Cilindriniais vidiniams sriegiams; kitos keičiamos plokštelės ir laikikliai pagal paklausimą.**
- **Skirta sriegio frezavimui kiaurosiose ir aklinosiose kiaurymėse.**
- **Universaliai tinka kairiniams ir dešiniams sriegiams.**
- **Maža pjovimo jėga.**

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L_{viso}	32,95 mm
Veik.Ø D	36,5 mm
Pjovimo briaunų skaičius Z	3
Iškyšos ilgis L_1	25 mm
Plokštelės dydis	16
Keičiamų plokštelių varžtas	279810 2 (TX10; 1,58 Nm)
Tvirtinimo sriegis	M16
Riebokšlio Ø D_1	29 mm
L_2	7,95 mm

Drožlių griovelių skaičius	3
Naudojama, kai gręžimo tipas	Aklinoji kiaurymė
Naudojama, kai gręžimo tipas	Kiauroji kiaurymė
Pjovimo kryptis	kairėje ir dešinėje
Koto tipas	su sriegiu
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Sriegimo freza

Priedai

6 mm geležtėskirta Torx® Torx® profilis TX10	659922 TX10
Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 200 cNm	659957 200