


Garant

**Sriegių frezavimo plokštelė vidiniams sriegiams 60°, HB7720, Žingsnis:
1,5-2,0mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218122 1,5-2,0
GTIN	4062406245290
Produktų klasė	21D

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės dydis 11

Paskirtis:

Metriniams vidiniams sriegiams 60° pagal DIN / ISO R 262 (DIN13).

Techninis aprašymas

Sriegio žingsnis	1,5 - 2 mm
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Danga	TiCN
Visas profilis	ne
tinka sriegiams	M23×1,5; M23×2; M26×2
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Profilio kampas	60 laipsniai
Plokštelės dydis	11 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,1 mm
Pastūma f_z apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Pjovimo kryptis	dešinin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $>10 \%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $<1400 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	60 m/min	P
INOX $<900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $>900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ti $>850 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		