


Garant**Sriegių frezavimo plokštelė, HB7720, Vijų skaičius colyje: 11-7****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	218133 11-7
GTIN	4062406245399
Produktų klasė	21D

Aprašymas**Modelis:**

Plokštelės dydis 16

Paskirtis:

Vidiniams ir išoriniams sriegiams 55° pagal normą B. S84: 1956, DIN 259, ISO 228/1: 1982.

Techninis aprašymas

Danga	TiCN
Vijų skaičius colyje	7 - 11
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Išorinis
Vidiniam / išoriniam naudojimui	Vidus
Sriegio žingsnis	2,309 mm
tinka sriegiams	1 5/8-8
Pjovimo briaunų skaičius Z	1
Kietlydinys	HB7720
Ašmenys	HM

Profilio kampas	55 laipsniai
Plokštelės dydis	16 mm
Pastūma f_z apdirbant plieną $< 1100 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Pastūma f_z apdirbant INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Pjovimo kryptis	dešin. ir kairin.
Produkto rūšis	Frezavimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
Aliuminis, plastikai	ribotai tinka	140 m/min	N
Aliuminis (trumpadrožlis)	tinka	120 m/min	N
Al $>10\%$ Si	tinka	80 m/min	N
Plienas $<500 \text{ N/mm}^2$	tinka	120 m/min	P
Plienas $<750 \text{ N/mm}^2$	tinka	110 m/min	P
Plienas $<900 \text{ N/mm}^2$	tinka	100 m/min	P
Plienas $<1100 \text{ N/mm}^2$	tinka	80 m/min	P
Plienas $<1400 \text{ N/mm}^2$	tinka	60 m/min	P
INOX $<900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	80 m/min	M
INOX $>900 \text{ N/mm}^2$	ribotai tinka	70 m/min	M
Ti $>850 \text{ N/mm}^2$	tinka	40 m/min	S
Ketus (G)	ribotai tinka	70 m/min	K
CuZn	tinka	120 m/min	N
Uni	tinka		
drėgnas, maks.	tinka		