

BENNING**Multimetras, Gamintojo pavadinimas: MMP3****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Produktų klasė	47A

Aprašymas**Modelis:**

Stabilus plastikinis korpusas su dideliu 3.1/2, 4 arba 4.3/4 colio LCD ekranu.

Paskirtis:

Skaitmeniniai techninės priežiūros matavimo prietaisai plačiam naudojimo spektrui. Užtikrina didelę saugą ir kitas papildomas funkcijas. Skaitmeninis kišeninis multimetras. Mažas ir plonas (132x86x19 mm) - tik 130 g.

Standartas:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tiekimo sudėtis:

Su baterijomis, matavimo laidais, kompaktišku apsauginiu krepšiu, valdymo instrukcija.

Techninis aprašymas

Dažnis	1 mHz – 5 MHz
Matavimo būdas	RMS
Kintamoji įtampa AC	0,1 mV – 600 V
Varža	0,1 Ω – 40 MΩ

Pagrindinis tikslumas	0,6 %
Nuolatinė įtampa DC	0,1 mV – 600 V
Baterijų kiekis	2
Reikšmių užlaikymo funkcija	HOLD
Rodmenų apimtis	5000
Įmontuotų baterijų Nr.	081560 LR44
Viršįtampio kategorija	III KAT., 300 V
Viršįtampio kategorija	CAT II 600 V
Kalibravimas	I3
Talpa	10 pF – 100 μF
Maitinimas	Baterijos
Korpuso medžiaga	iš plastiko
Produkto rūšis	Multimetras

Paslaugos

KalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027000 3
DAkkS kalibravimasSkaitmeninis multimetras Vietų skaičius po kablelio 3	027010 3

Priedai

Tabletės formos baterija / speciali baterija Baterijos tipas LR44	081560 LR44
---	-------------