

Garant**Weldon įspraustinė Forma AD, BT 50, trumpa, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303670 25
GTIN	4062406250249
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinio įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuksoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklij.

Paskirtis:

Tvirtinti įrankius su šonine įpjova pagal DIN 1835 B ir DIN 6535 HB.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo Ø D ₁	25 mm

Atsarginis užveržimo varžtas Nr. 309900	25
Išorinis Ø D	65 mm
a	1,5 mm
Laikiklis	BT 50, trumpa
Norma	DIN 6359
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Laikiklio norma	ISO 7388-2
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Produkto rūšis	Weldon įsraustinė

Priedai

Atsarginis užveržimo varžtas Užveržimo Ø D1 25 mm	309900 25
---	-----------