



## Aukštos temperatūros alyva Ejector Lube, Turinys: 500ml



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	083097 500
GTIN	5412386069505
Produktų klasė	08E

### Aprašymas

#### Modelis:

Sintetinis ir aukštai temperatūrai atsparus ilgo veikimo tepalas.

Puikiai tinka ilgalaikiam išmetiklių, kreipiančiųjų varžtų ir tiksliosios mechanikos dalių tepimui.

- **Sintetinė tepimo alyva, pasižyminti atsparumu aukštai temperatūrai iki 250° C.**
- **Sumažina trintį ir nusidėvėjimą.**
- **Atsparumas aukštam slėgiui, neapsivelia.**
- **Nepalieka likučių ant formų dalių.**
- **Be silikono.**
- **Nedegus.**
- **Purškama praktišku 360° purškimo vožtuvu - taip pat purškama virš galvos.**

#### Paskirtis:

Aukštos temperatūros tepalas tiksliems mechanizms. Puikiai tinka ilgalaikiam išmetiklių, kreipiančiųjų varžtų ir tiksliosios mechanikos dalių tepimui. Neleidžia lūpoms sukibti.

- **Ant švaraus, sauso paviršiaus susidaro plona, lygi plėvelė.**
- **Naudojimo saugos instrukcijas galite rasti galiojančiame saugos duomenų lape (SDL).**

### Techninis aprašymas

Temperatūros ribos	-25 - 250 °C
Spalva	skaidri
Pavojingų medžiagų ženklavimas	GHS02: liepsna
Purškimo antgalis	standartinė
Dinaminis klampumas	32 mPas
Pavojingumo klasė	2.1
Tirpumas vandenyje	netirp.
Talpa	0,5 l
Modelis	Purškiklis
Produkto rūšis	Tepimo priemonė