

Garant

ER įspraustinė Forma AD, BT 50, trumpas, ER spyruokliuojančios įvorės dydžiui: 40



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 303740 40 |
| GTIN | 4062406250386 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas

Modelis:

Išorinis ir vidinis kūgis tiksliai nušlifuoti. Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su specialia Balluffchip anga mikroschemai, įrankio parametrų išsaugojimui.

- **Aukštos kokybės precizinė tvirtinimo veržlė.**
- **Tiksliai subalansuota tvirtinimo veržlė (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimalus atsparumas nusidėvėjimui arba sukimo momento perdavimui dėl užveržimo veržlės dangos.**

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuokoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniam BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

Paskirtis:

Įrankių su cilindrinio kotu tvirtinimui įvorėse pagal **DIN 6499, forma A ir B.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su ER užveržimo veržle.

Priedai pasirinktinai:

ER užspaudimo įvorės Nr. 308881 – 309434, ER užveržimo raktai Nr. 309680 - 309720 arba 613300.

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835.

Pastaba:

Tinkama užveržimo veržlė Nr. 309580 arba 309610.

Užspaudimo ribos: 3 - 26 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 80 mm

a: 1,5 mm

Išorinis Ø D: 63 mm

Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580: 40

ER užveržimo raktas Nr. 309680.: 40

Techninis aprašymas

| | |
|---|------------------------------------|
| skirta ER cangėms | 40 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 80 mm |
| Užspaudimo ribos | 3 - 26 mm |
| Išorinis Ø D | 63 mm |
| a | 1,5 mm |
| ER užveržimo raktas Nr. 309680. | 40 |
| Atsarginė ER užveržimo veržlė, Nr. 309580 | 40 |
| Laikiklis | BT 50, trumpas |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Laikiklio norma | JIS B6339 |
| Forma | AD |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5 prie 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤ 3 µm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Modelis | BT-DC |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui | taip |
| Produkto rūšis | Įspraustinė |

Priedai

ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40

309680 40