

Garant

Pjovimo galvų patronas Forma AD, BT 30, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	303780 22
GTIN	4062406250409
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas). Su RFID / Balluff-Chip anga ir aušinimo kanalų angomis.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- **Geresnė paviršiaus kokybė**
- **Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas**
- **Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuksoms)**
- **Tolygesnė eiga**

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir suklij.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtas (AB) Nr. 308760 – 308806. Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Išorinis Ø D	48 mm

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	40 mm
Virbo $\varnothing d_1$	22 mm
a	1 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	22 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Norma	DIN 6357
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Aušinimo kanalo anga	neuždaroma
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5 prie 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤5 μm
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas