

**Garant****Karštojo užspaudimo patronas Forma AD, BT 40, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303850 25
GTIN	4062406250720
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.
- Tinka karštajam HSS ir HM įrankių užspaudimui.
- Visi kantai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

**Privalumai:**

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- Geresnė paviršiaus kokybė
- Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas
- Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuksoms)
- Tolygesnė eiga

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

**Paskirtis:**

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

**Standartas:**

**Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.**

**Priedai pasirinktinai:**

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806,  
karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410 – 302417,  
karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

## Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	25 mm
$\varnothing D_2$	44 mm
Išorinis $\varnothing D$	53 mm
a	1 mm
Laikiklis	BT 40, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	$\leq 3 \mu\text{m}$
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas