

Garant**Karštojo užspaudimo patronas Forma AD, BT 30, trumpas, Tvirtinimo kiaurymės Ø D1: 8mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	303830 8
GTIN	4062406250614
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Atsparus karščiui plienas.
- Integruotas įrankių ilgio reguliavimas, reguliuojama atkarpa 10 mm.
- Tinka karštajam HSS ir HM įrankių užspaudimui.
- Visi kotai tiksliai nušlifuoti (labai mažas radialinis mušimas).
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

Privalumai:

Dėl dvigubo kontakto tarp kūgio ir tiesinimo įrenginio išgaunama stabilesnė ir tikslesnė užveržimo padėtis.

- Geresnė paviršiaus kokybė
- Ilgesnis įrankio tarnavimo laikas
- Pastovi suklio padėtis (net ir esant didelėms apsuksoms)
- Tolygesnė eiga

BT dvigubo kontakto laikiklį taip pat galima naudoti standartiniame BT staklių suklyje – ir atvirkščiai. Dvigubo kontakto pranašumai atsiskleidžia tik naudojant dvigubo kontakto laikiklį ir sukly.

Paskirtis:

Įrankių, kurių cilindrinio koto tolerancija h6, tvirtinimui.

Standartas:

Ähnlich E-DIN 69882-8, Form G.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308760 – 308806,
karštojo užspaudimo patronų ilgintuvai nr. 302410 – 302417,
karštojo užspaudimo prietaisai 354210 – 354400.

Techninis aprašymas

Ø D ₂	21 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	80 mm
Išorinis Ø D	27 mm
Užspaudimo Ø D ₁	8 mm
a	1 mm
Laikiklis	BT 30, trumpas
Laikiklio norma	JIS B6339
Laikiklio norma	JIS B6339
Forma	AD
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Pjovimo technika	HPC
Modelis	BT-DC
Produkto rūšis	Karštojo užspaudimo patronas