

HOLEX

Kombinuotoji užmaunamų frezų įspraustinė Forma A, SK 40, trumpa, Virbo Ø d1: 32mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	300837 32
GTIN	4062406251741
Produktų klasė	32A

Aprašymas

Modelis:

Kūginis kotas ir bazavimo paviršiai šlifuoti. Su Balluff/RFID lusto anga.
Visi kantai perlamutriniai.

Paskirtis:

- **Su prizminiu pleištu frezoms su išilginiu grioveliu, pvz., DIN 841.**
- **Su tvirtinimo žiedu frezoms su skersiniu grioveliu DIN 1880 ir frezavimo galvutėms DIN 1830.**

Tiekimo sudėtis:

Kartu su prizminiu pleištu, tvirtinimo žiedu ir frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Užtraukimo varžtai (AB) Nr. 308600 – 308806, AB užveržimo raktai Nr. 308820 – 308835, specialus raktas Nr. 309840.

Pastaba:

Vidinis aušinimas galimas tik naudojant tinkamą priveržimo varžtą Nr. 309861.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	60 mm
Išorinis Ø D	58 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	38 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₃ su tvirtinimo žiedu	24 mm

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Atsarginis žiedas Nr. 309870	32
Virbo $\varnothing d_1$	32 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Užspaudimo $\varnothing D_1$	32 mm
Laikiklis	SK 40, trumpa
Norma	DIN 6358
Laikiklio norma	ISO 7388-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Užmaunama įspraustinė

Priedai

Užtraukimo varžtassandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308620 50
Užveržimo raktas užtraukimo varžtamISO 7388 Tinka kūginiams laikikliams 50	308830 50
Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308605 50
Specialus užtraukimo varžtas Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308740 50
Užtraukimo varžtassandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308660 50
Užtraukimo varžtasForma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308640 50
Užtraukimo varžtas 45°sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50	308760 50
	308790 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

Specialus užtraukimo varžtas, be vidinio sriegio sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308720 50

Tvirtinimo žiedas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309870 32

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309840 32

Užtraukimo varžtai, 18CrNiMo7 sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308615 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 32 mm

309860 32

Užtraukimo varžtas Forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308600 50

Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309840 50

Užtraukimo varžtas 60° sandarus tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308785 50

Užtraukimo varžtas 90° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308795 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma B Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308650 50

Užveržimo raktas užtraukimo varžtams DIN ISO 7388-1 (buv. DIN 69872) Tinka kūginiams laikikliams 50

308820 50

Užtraukimo varžtas 45° sandarus Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308765 50

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 50 mm

309860 50

Užtraukimo varžtas sandarus, forma A Tinka tvirtinimo įspraustinėms su BT kūgiu 50

308610 50